




人工大理石製手洗シンク Model TDSシリーズ 〈水道水対応〉

Universal Design
Pollution Control

- NEW**
- TDS-01 (1人用)
 - TDS-02 (2人用)
 - TDS-03 (3人用)

外形寸法



- A** 給水 15A FL+100 バルブ止
- B** 給湯 15A FL+100 バルブ止
- C** 排水 40A FL+100 プラグ止
- D** 電源 AC100V単相 FL+1400
アース付コンセント(15A用)

基本仕様 人工大理石製手洗シンク

型 式	TDS - 01	TDS - 02	TDS - 03
手 洗 数	1人	2人	3人
出 水 操 作 方 式	非接触センサースイッチ方式		
逆汚染防止シャワー	紫外線殺菌灯 (UV) 式逆汚染防止シャワー		
給水・給湯配管径	各15A FL+100バルブ止 (給水：水道水 / 給湯：約60℃)		
給水・給湯圧力	各0.1~0.3 MPa		
排 水 配 管 径	40A FL+100プラグ止		
電 源	AC100V単相 (50/60Hz)		
外形寸法(W×D×H)	900×750×1850mm	1800×750×1850mm	2400×750×1850mm
製 品 重 量	110kg	170kg	200kg
消 費 電 力	100W	150W	200W

※ 製品 (運転) 重量・消費電力はオプション機器取付により変わります。

オプション オプション機器

ソープコンテナ ブラシディスペンサ タオルホルダ アルコールディスペンサ ダストBOX	非接触センサースイッチ式
---------------------------------------------------------	--------------

■ 各種オプション機器をご用意しております。
詳しくは代理店・取扱店または発売元にご相談ください。

カラーバリエーション



※ 仕様及び外観など性能向上により予告なく変更する場合があります。
禁止事項 ※ 飲料水として使用しないこと。

製造総発売元

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社 医用機器部
 大阪本社 大阪市北区堂島2丁目1-16 フジタ東洋紡ビル
 TEL: 06-6348-3357 FAX: 06-6348-9455
 東京営業所 TEL: 03-5824-0177 FAX: 03-5824-0175
 仙台営業所 TEL: 022-217-0152 FAX: 022-217-0153
 高松営業所 TEL: 087-814-9680 FAX: 087-814-9681
 広島営業所 TEL: 082-543-5571 FAX: 082-246-0016
 福岡営業所 TEL: 092-574-8781 FAX: 092-574-8782
 大阪テクニカルセンター TEL: 0725-32-0246 FAX: 0725-32-0255
 (医療機器 製造工場 / 大阪テクニカルセンター)

代理店・取扱店

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社

<http://www.toyobo-eng.co.jp>



人にやさしく
清潔感あふれる手洗装置

Universal Design
Pollution Control

人工大理石製手洗シンク **TDS** series

UV殺菌逆汚染防止シャワー

シャワー口内部に紫外線を照射して付着した浮遊菌の繁殖を防ぎます。

滞留水放出機能

4時間毎に1分間シャワー口より水を出水させ、水道水中の残留塩素が消失する前に残留塩素の含んだ水に入れ換えます。

抗菌性

抗菌性のシンクとボディを採用。

曇らない鏡

特殊防曇膜によって鏡全体が曇りません。



非接触操作方式

シャワー、オプションのソープコンテナ、ブラシディスペンサは全てセンサースイッチ方式を採用しています。

シャワーの飛び散りを抑制

深さ400mm以上の深シンクを採用し、シャワーの飛び散りを抑えます。

手術室の通路を妨げない

奥行きが750mmと薄型設計で、手術室の通路を妨げません。

手洗がスムーズ

なだらかなカットのボディで、手洗時に体が密着しても角が当たりません。

下部の奥行きが510mmと短い設計で、手洗時につま先が当たりません。

Photo: **TDS-03**

Color:シンク — パールホワイト
ボディ ————— パステルブルー

安心のメンテナンス体制
夜間・休日も24時間対応。

オプション 取付可能
ソープコンテナ
ブラシディスペンサ
タオルホルダ
アルコールディスペンサ